

# Epsilon Vrijloop-trainingsmolen

De **Epsilon** Vrijloop-trainingsmolen is door het unieke design een zeer solide molen. De **Epsilon** vraagt een geringe investering.



U kunt met een gerust hart genieten, terwijl uw paarden veilig getraind worden in de molen.

- Direct slipvrij aangedreven
- Onderhoudsarme aandrijving
- Afgeschermd aandrijfunit
- Solide uitvoering
- Energiezuinig ca. 0.5 kWh
- Interactieve vakselectie
- Lichtgewicht drijfhekken met vrije beenruimte
- Eenvoudig te bedienen besturingskast

INNOVATION - QUALITY - SERVICE



Opties



# EPSILON

EPSILON

# Epsilon Vrijloop-trainingsmolen



## Technische specificaties:

### Vrijloop-Trainingsmolen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Buiten diameter             | 12-20 meter  |
| Aantal vakken               | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 stuks  |
| Aandrijving                 | Direct aangedreven   |
| Voeding besturingsunit      | 230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet   |
| Energie verbruik            | 0,5 kWh  |
| Conservering                | Volbad verzinkte constructie delen volgens NEN-EN-ISO 1461-99        |
| Bevestiging materiaal       | Volgens DIN / ISO norm, Minimale klasse 8.8, Elektrolytisch verzinkt |
| Spankabels                  | Verzinkte Staalkabel met staalkern                                   |
| Drijfhekken uitvoering      | Aluminium lichtgewicht, vrij beweegbaar                              |
|                             | evt. met schrikstroom  |
| Drijfhek breedte            | 2,0 meter  |
| Drijfhek hoogte             | 2,0 meter  |
| Looppad cq hoefslag breedte | 2,5 meter  |
| Schrikstroomapparaat        | optioneel  |

### KYLIX stap kast

De KYLIX stap kast is ontworpen om uw paard veilig en adequaat te kunnen voorzien van een gecontroleerde, natuurlijke, dagelijkse beweging in de KYLIX vrijloop-trainingsmolen. De KYLIX stap kast is eenvoudig te bedienen en direct klaar voor gebruik.

### Stap besturing

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Looptijd                 | Links- en rechtsom<br>Zelf in te stellen tussen 1 minuut en 3 uur |
| Snelheidsbereik          | 4 tot 16 km/uur   |
| Behuizing besturingskast | Polyester IP65  |
| Buitenkast               | Optioneel mogelijk  |
| Conform                  | CE normering  |
| Bijzonderheden           | de stap kast wordt standaard meegeleverd                          |

### KYLIX Programmeerbare stap draf kast

De KYLIX programmeerbare stap-draf kast is het betrouwbare brein van uw KYLIX vrijloop-trainingsmolen, deze zorgt ervoor dat uw paarden optimaal en veilig getraind worden. Standaard bevat de KYLIX programmeerbare stap-draf kast een aantal voorgeprogrammeerde trainingssessies, die zonder enige moeite naar eigen wens eenvoudig en snel te wijzigen zijn. De KYLIX programmeerbare stap-draf kast kan optioneel uitgevoerd worden met een aan/uit toets voor het schrikstroom-apparaat.

### Stap / draf besturing

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Looptijd                 | Links- en rechtsom (variabel in te stellen in elke programmastap)<br>1 tot 20 minuten, per programma |
| Snelheidsbereik          | stap variabel in te stellen<br>4 tot 16 km/uur, per programma  |
| Aantal Trainingssessies  | stap variabel in te stellen<br>6 Trainingssessies vrij programmeerbaar                               |
| Aantal programma stappen | 10, onbeperkt instelbaar inclusief maximale draftijd beveiliging.                                    |
| Uitlezing                | Snelheid en trainingstijd  |
| Vakselectie              | Interactieve vakselectie   |
| Behuizing besturingskast | Polyester IP65   |
| Conform                  | CE normering   |
| Bijzonderheden           | Optioneel  |



Burenweg 50  
7621 GM Borne  
Nederland

0546 - 577305

E-mail [info@kylix.nl](mailto:info@kylix.nl)

[www.kylix.nl](http://www.kylix.nl)



# EPSILON

EPSILON